



COLONNE DE GUIDAGE AVEC FILETAGE INTÉRIEUR DES DEUX CÔTÉS, ~DIN 9825/~ISO 9182-2



Exemple de montage



202.22.



Matière :

Acier, (Résistance à la traction à coeur : $\geq 900 \text{ N/mm}^2$) trempé superficiellement

Dureté superficielle : 60 + 3 HRC, Profondeur de trempe $\geq 1,8 \text{ mm}$

Exécution :

rectifiée et superfinie

Pour des raisons techniques de fabrication les points de centre ne sont pas concentriques avec le diamètre extérieur.

Remarque :

☞ Jeux de fonctionnement / Précontrainte voir le tableau de classification d'appariement au début du chapitre D.

☞ Combinaisons de guidage correspondantes, voir le tableau de sélection au début du chapitre D.

☞ Instructions de montage / Tableaux des dimensions en fin du chapitre D.

Marge de tolérances :

jaune = .10

vert = .20

rouge = .30

202.22. Colonne de guidage avec filetage intérieur des deux côtés, ~DIN 9825/~ISO 9182-2

d_1	15 16	19 20	24 25	30 32	38 40	48 50	60 63	80
l_2	4	4	6	6	6	8	8	8
l_1								
90	●							
100	●	●	●					
112	●	●	●					
125	●	●	●	●				
140	●	●	●	●				
160	●	●	●	●	●			
180	●	●	●	●	●	●		
200	●	●	●	●	●	●	●	
224	●	●	●	●	●	●	●	
250	●	●	●	●	●	●	●	
280	●	●	●	●	●	●	●	●
315	●	●	●	●	●	●	●	●
355	●	●	●	●	●	●	●	●
400		●	●	●	●	●	●	●
450			●	●	●	●	●	●
500			●	●	●	●	●	●
550				●	●	●	●	●
600				●	●	●	●	●
700				●	●	●	●	●
800				●	●	●	●	●

Exemple de commande :

Colonne de guidage avec filetage intérieur des deux côtés,

~DIN 9825/~ISO 9182-2

= 202.22.

Diamètre de guidage d_1

32 mm = 032.

Longueur l_1

200 mm = 200.

Classification TOL

jaune = 10

N° de commande

= 202.22. 032. 200. 10