



KILAVUZ KOLON İÇİ İKİ TARAFTAN DA KILAVUZLU, ~DIN 9825/~ISO 9182-2



Montaj Örneği



202.22.



Malzeme:

Çelik, (Çekme kuvveti: $\geq 900 \text{ N/mm}^2$) yüzeysel sertleştirilmiş
Yüzey sertliği: $60 + 3 \text{ HRC}$, Sertleştirme Derinliği $\geq 1,8 \text{ mm}$

Yürütme:

yüzey hassas taşlanmıştır
üretim metodu; merkezi deliklerin dış çap ile ortak merkezli olmamalarını gerektirmektedir.

Not:

☞ Geçme / Ön yükleme seçenekleri için D bölümünün başlangıcına bakınız.

☞ Uygunluk seçenekleri için D bölümü başlangıcındaki tabloya bakınız.

☞ Montaj talimatları / ölçü tabloları D bölümünün sonundadır.

Tolerans aralığı:

sarı = .10

yeşil = .20

kırmızı = .30

202.22. Kılavuz kolon içi iki taraftan da kılavuzlu, ~DIN 9825/~ISO 9182-2

d_1	15 16	19 20	24 25	30 32	38 40	48 50	60 63	80
l_2	4	4	6	6	6	8	8	8
l_1								
90	●							
100	●	●	●					
112	●	●	●					
125	●	●	●	●				
140	●	●	●	●				
160	●	●	●	●	●			
180	●	●	●	●	●	●		
200	●	●	●	●	●	●		
224	●	●	●	●	●	●		
250	●	●	●	●	●	●		
280	●	●	●	●	●	●	●	
315	●	●	●	●	●	●	●	●
355	●	●	●	●	●	●	●	●
400		●	●	●	●	●	●	●
450			●	●	●	●	●	●
500			●	●	●	●	●	●
550				●	●	●	●	●
600				●	●	●	●	●
700				●	●	●	●	●
800				●	●	●	●	●

Siparis Kodu (örnek):

Kılavuz kolon içi iki taraftan da kılavuzlu,
~DIN 9825/~ISO 9182-2

= 202.22.

Kılavuz çapı d_1 32 mm = 032.

Uzunluk l_1 200 mm = 200.

Sınıflandırma TOL sarı = 10

Siparis No = 202.22. 032. 200. 10