



KILAVUZ KOLON İÇİ DİPTEN KILAVUZLU, ~DIN 9825/~ISO 9182-2

202.23.



Montaj Örneği



Malzeme:

Çelik, (Çekme kuvveti: $\geq 900 \text{ N/mm}^2$) yüzeysel sertleştirilmiş
Yüzeysel sertliği: $60 + 3 \text{ HRC}$, Sertleştirme Derinliği $\geq 1,8 \text{ mm}$

Yürütme:

yüzeysel hassas taşlanmıştır
üretim metodu; merkezi deliklerin dış çap ile ortak merkezli olmamalarını gerektirmektedir.

Not:

Geçme / Ön yükleme seçenekleri için D bölümünün başlangıcına bakınız.

Uygunluk seçenekleri için D bölümü başlangıcındaki tabloya bakınız.

Montaj talimatları / ölçü tabloları D bölümünün sonundadır.

Tolerans aralığı:

sarı = .10

yeşil = .20

kırmızı = .30

202.23. Kılavuz kolon içi dipten kılavuzlu, ~DIN 9825/~ISO 9182-2

d_1	15 16	19 20	24 25	30 32	38 40	48 50	60 63	80
l_2	4	4	6	6	6	8	8	8
l_1								
90	●							
100	●	●	●					
112	●	●	●					
125	●	●	●	●				
140	●	●	●	●				
160	●	●	●	●	●			
180	●	●	●	●	●	●		
200	●	●	●	●	●	●		
224	●	●	●	●	●	●		
250	●	●	●	●	●	●	●	
280	●	●	●	●	●	●	●	●
315	●	●	●	●	●	●	●	●
355	●	●	●	●	●	●	●	●
400		●	●	●	●	●	●	●
450			●	●	●	●	●	●
500			●	●	●	●	●	●
550					●	●	●	●
600					●	●	●	●
700					●	●	●	●
800					●	●	●	●

Siparis Kodu (örnek):

Kılavuz kolon içi dipten kılavuzlu, ~DIN 9825/~ISO 9182-2	=	202.23.
Kılavuz çapı d_1	32 mm	= 032.
Uzunluk l_1	200 mm	= 200.
Sınıflandırma TOL	sarı	= 10
Siparis No	=	202.23. 032. 200. 10