


## SUPPORTO DI FISSAGGIO, CON BASSO INGOMBRO IN ALTEZZA

2031.04.



### Materiale:

Ghisa speciale


### Esecuzione:

Le due superfici di flangia misura  $h$  e diametro  $d_3$  lavorate.  
Foro di alloggiamento  $d_1^{R6}$  tornito di precisione.

### Nota:

Dopo l'inserimento a pressione delle colonne di guida, controllare la loro ortogonalità rispetto alla superficie di appoggio.

### Esempio di montaggio



### 2031.04. Supporto di fissaggio, con basso ingombro in altezza

$d_1$	15 16	19 20	24 25	30 32	38 40	48 50	60 63	80
$d_3$	32	42	47	62	77	93	107	127
$d_4$	7	9	9	11	14	18	18	22
$a$	70	85	90	115	130	160	180	215
$b$	35	45	50	65	80	96	110	130
$e_1$	53	64	68	83	95	118	132	160
$e_2$	19	24	28	34	45	55	62	75
$h$	16	16	20	23	28	33	33	38
$h_1$	30	37	47	60	77	95	120	120

### Esempio di ordinazione:

Supporto di fissaggio, con basso ingombro in altezza = 2031.04.

Diametro guida  $d_1$  32 mm = 032

N. d'ordine = 2031.04. 032