




BAGUE DE GUIDAGE À COLLERETTE ECO-LINE, PLAQUÉE BRONZE, ISO 9448-4

2091.91.

Exemple de montage



Matière :

Acier, d_3 trempé par induction

Exécution :

Surfaces de glissement plaquées bronze.

Diamètre du perçage de positionnement finement rectifié.

Remarque :

La bague de guidage est fixée avec 3 vis selon DIN EN ISO 4762.

Vis non comprises.

☞ Description du guidage lisse, voir au début du chapitre D.

☞ Combinaisons de guidage correspondantes, voir le tableau de sélection au début du chapitre D.

☞ Instructions de montage / Tableaux des dimensions en fin du chapitre D.

2091.91. Bague de guidage à collerette ECO-LINE, plaquée bronze, ISO 9448-4

d_1	19 20	24 25	30 32	38 40	48 50	60 63	80
d_3	32	40	48	58	70	85	105
d_4	50	63	72	85	104	120	146
d_5	40	50	58	70	86	100	125
d_6	4,5	5,5	5,5	6,6	9	9	11
d_7	8	10	10	11	15	15	18
k	18	23	28	33	38	46	56
l_1	52	62	72	77	102	102	125
l_2	37	37	47	47	60	60	75
t	4,6	5,7	5,7	6,8	9	9	11

Exemple de commande :

Bague de guidage à collerette ECO-LINE,
plaquée bronze, ISO 9448-4

= 2091.91.

Diamètre de guidage d_1 38 mm = 038

N° de commande = 2091.91. 038