

PROWADNICA OGRANICZAJĄCA PRZENOŚNIKA TAŚMOWEGO Z ZABEZPIECZENIEM PRZED ODPADAMI

Prowadnica ograniczająca przenośnika taśmowego z zabezpieczeniem przed odpadami


2195.218.

Opis:

z profilem dociskowym na prowadnicę ograniczającą 2195.114. oraz z zabezpieczeniem przed odpadami
h = 25 - 50 mm (skokowo co 5 mm)

Przykład zamówienia:

Przenośniki taśmowe, elektryczne	=	2195.
Prowadnica ograniczająca typu 114 z zabezpieczeniem przed odpadami typu 218	=	218.
Wysokość prowadnicy	h = 25 mm =	025.
Szerokość taśmy	a = 150 mm =	150.
Długość korpusu	b = 1500 mm =	1500
Numer katalogowy	=	2195.218.025.150.1500



Prowadnica ograniczająca przenośnika taśmowego z zabezpieczeniem przed odpadami


2195.219.

Opis:

z profilem dociskowym na prowadnicę ograniczającą 2195.115. oraz z zabezpieczeniem przed odpadami
h = 25 - 50 mm (skokowo co 5 mm)

Przykład zamówienia:

Przenośniki taśmowe, elektryczne	=	2195.
Prowadnica ograniczająca typu 115 z zabezpieczeniem przed odpadami typu 219	=	219.
Wysokość prowadnicy	h = 25 mm =	025.
Szerokość taśmy	a = 150 mm =	150.
Długość korpusu	b = 1500 mm =	1500
Numer katalogowy	=	2195.219.025.150.1500



Prowadnica ograniczająca przenośnika taśmowego z zabezpieczeniem przed odpadami


2195.220.

Opis:

z profilem dociskowym na prowadnicę ograniczającą 2195.114. i profilem wzdłużnym przy krawędzi taśmy z zabezpieczeniem przed odpadami
h = 35 - 50 mm (skokowo co 5 mm)

Przykład zamówienia:

Przenośniki taśmowe, elektryczne	=	2195.
Prowadnica ograniczająca typu 114 z zabezpieczeniem przed odpadami i profilem wzdłużnym typu 2195.00.01.08.005	=	220.
Wysokość prowadnicy	h = 35 mm =	035.
Szerokość taśmy	a = 150 mm =	150.
Długość korpusu	b = 1500 mm =	1500
Numer katalogowy	=	2195.220.035.150.1500



Prowadnica ograniczająca przenośnika taśmowego z zabezpieczeniem przed odpadami

2195.221.

Opis:

z profilem dociskowym na prowadnicę ograniczającą 2195.115. i profilem wzdłużnym przy krawędzi taśmy z zabezpieczeniem przed odpadami
h = 35 - 50 mm (skokowo co 5 mm)

Przykład zamówienia:

Przenośniki taśmowe, elektryczne	=	2195.
Prowadnica ograniczająca typu 115 z zabezpieczeniem przed odpadami i profilem wzdłużnym typu 2195.00.01.08.005	=	221.
Wysokość prowadnicy	h = 35 mm =	035.
Szerokość taśmy	a = 150 mm =	150.
Długość korpusu	b = 1500 mm =	1500
Numer katalogowy	=	2195.221.035.150.1500

