



# POINÇON À BILLE, À TRANCHANT PLUS GRAND QUE LE CORPS, ÉBAUCHE, CHARGE LÉGÈRE

2204.




## 2204. Poinçon à bille, à tranchant plus grand que le corps, ébauche, charge légère

d <sub>2</sub> / Chiffre de référence	d <sub>5</sub>	P	l <sub>1</sub> / Chiffre de référence	I (Lettre de référence)	80 (E)	90 (F)	100 (G)
13 / (3)	8	32	19 / (2) 30 / (4)		●	●	●
16 / (4)	8	38	19 / (2) 30 / (4)		●	●	●
20 / (5)	8	40	19 / (2) 30 / (4)		●	●	●
25 / (6)	8	44	19 / (2) 30 / (4)		●	●	●
32 / (7)	8	50	19 / (2) 30 / (4)		●	●	●

### Exemple de commande :

**2204.4F4.3800**



**Forme: Rond**

P = Ø 38 mm

**Longueur épaulement: l<sub>1</sub>**  
30 mm

**Longueur: I**  
90 mm

**Diamètre: d<sub>2</sub>**  
16 mm

**Type:**  
tranchant plus grand, charge légère

**Exécution:**

Ebauche

**Poinçon de découpe:**  
sans éjecteur

= 3800

**Chiffre de référence**  
= (4)

**Lettre de référence**  
= (F)

**Chiffre de référence**  
= (4)

**Chiffre de référence**  
= (4)

**Chiffre de référence**  
= (0)

= 22

### Matière :

HSS

Dureté 62 ± 2 HRC

### Exécution :

Corps et diamètre du tranchant superfinis.

Fabrication spéciale sur demande.