


# BİLYA-KİLİTLEMELİ ZIMBA, KADEMELİ, YUVARLAK, AĞIR HİZMET



2213.



## 2213. Bilya-Kilitlemeli zımba, kademeli, yuvarlak, ağır hizmet

d <sub>2</sub> / Sipariş No	d <sub>5</sub>	P	l <sub>1</sub> / Sipariş No	l (Sipariş kodu karakteri)	63 (C)	71 (D)	80 (E)	90 (F)	100 (G)	110 (H)	125 (J)
10 / (2)	10	1,6 - 9,9	13(1) 19(2)		●	●	●	●	●	●	●
13 / (3)	12	5 - 12,9	13(1) 19(2)		●	●	●	●	●	●	●
16 / (4)	12	8 - 15,9	13(1) 19(2) 25(3)		●	●	●	●	●	●	●
20 / (5)	12	12 - 19,9	13(1) 19(2) 25(3)		●	●	●	●	●	●	●
25 / (6)	12	16 - 24,9	13(1) 19(2) 25(3)			●	●	●	●	●	●
32 / (7)	12	24 - 31,9	13(1) 19(2) 25(3)			●	●	●	●	●	●
40 / (9)	12	30 - 39,9	19(2) 25(3) 30(4)				●	●	●	●	●

l<sub>1</sub>=10 P < 2,20 olduğu yerde

### Malzeme:

HSS

Sertliği 62 ± 2 HRC


### Yürütme:

Gövde ve Dış çap hassas Taşlanmış.

Özel siparişler için iletişime geçiniz.

### Siparis Kodu (örnek):

**2213.7G2.2450**



### Şekil: Kademeli Yuvarlak

P = Ø 24,5 mm

**Kesme Boyu: l<sub>1</sub>**  
19 mm

**Uzunluk: l**  
100 mm

**Çap: d<sub>2</sub>**  
32 mm

**Tip:**  
ağır hizmet

**Uygulama:**  
Kademeli Yuvarlak

**Zımba:**  
itici pim olmadan

= 2450

**Sipariş No**

= (2)

**Sipariş kodu karakteri**

= (G)

**Sipariş No**

= (7)

**Sipariş No**

= (3)

**Sipariş No**

= (1)

= 22