


# SCHNELLWECHSEL-SCHNEIDSTEMPEL, SCHNEIDE GRÖßER SCHAFT, LANGLOCH, LEICHT BELASTBAR

2244.




## 2244. Schnellwechsel-Schneidstempel, Schneide größer Schaft, Langloch, leicht belastbar

$d_2$ / (Bestellziffer)	$d_5$	$W_{min}$	$G_{max}$	$l_1$ / Bestellziffer	$l$ (Bestellbuchstabe)	80 (E)	90 (F)	100 (G)
13 / (3)	8	5	32	19(2) 30(4)		●	●	●
16 / (4)	8	6,5	38	19(2) 30(4)		●	●	●
20 / (5)	8	8	40	19(2) 30(4)		●	●	●
25 / (6)	8	10	44	19(2) 30(4)		●	●	●
32 / (7)	8	11,5	50	19(2) 30(4)		●	●	●

### Bestell-Beispiel:

**2244.4F2.3720.1150.B**



**Winkel:**  
90°  
**Form: Langloch, Breite W**  
W = 11,5 mm  
**Form: Langloch, Länge P**  
P = 37,2 mm  
**Stempelschneidlänge:  $l_1$**   
19 mm  
**Länge:  $l$**   
90 mm  
**Durchmesser:  $d_2$**   
16 mm  
**Typ:**  
Schneide größer, leicht  
**Ausführung:**  
Langloch  
**Schneidstempel:**  
ohne Abdrückstift

**Bestellbuchstabe**  
= (B)  
= 1150  
= 3720  
**Bestellziffer**  
= (2)  
**Bestellbuchstabe**  
= (F)  
**Bestellziffer**  
= (4)  
**Bestellziffer**  
= (4)  
**Bestellziffer**  
= (4)

### Werkstoff:

HSS  
Härte 62 ± 2 HRC

### Ausführung:

Schaft und Schneidform feinstgeschliffen.  
Sonderanfertigung auf Anfrage.