


## ÖLÇME PİM DIN 2269



240.1./2.



### Malzeme:

Alaşımli Takım Çeliği, Sertleştirilmiş defalarca yaşlandırılmış.  
Sertlik  $60 \pm 2$  HRC

### Yürütme:

hassas taşlanmış  
Sınıf I-Hassasiyet Toleranz  $\pm 0,001$   
Sınıf II-Hassasiyet Toleranz  $\pm 0,002$

### Sipariş bilgisi:

Sınıf I-Hassasiyet = 240.1.  
Sınıf II-Hassasiyet = 240.2.

### 240.1./2. Ölçme pim DIN 2269

d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>
0,1 - 0,99	40
1 - 20	70

### Siparis Kodu (örnek):

Ölçme pim DIN 2269	= 240.
Kalite sınıfı KL	1 = 1.
Çap d <sub>1</sub>	1,29 mm = 0129.
Uzunluk l <sub>1</sub>	70 mm = 070
Siparis No	= 240. 1. 0129. 070