



# TOURILLON À PRESSION AVEC EMBOUT, SELON VW


2446.10.55.03.




2446.10.55.02. / 2446.10.55.10. / 2446.10.55.11.



2446.10.55.04.



2446.10.55.05. / 2446.10.55.12.



## Description :

Les tourillons à pression avec embout servent au transfert de force entre le coussin de pression de la presse et l'outil.

## Matière :

C45 (1.0503), trempée et revenue 800 - 1000 N/mm<sup>2</sup>

## Exécution :

matricé

## Remarque :

Livraison sans les vis.

## 2446.10.55. Tourillon à pression avec embout, selon VW

N° de commande	Forme	b	l*	Gradation
2446.10.55.02.150	2	40	150 - 360	1
2446.10.55.03.150	3	-	150 - 360	1
2446.10.55.04.150	4	-	150 - 360	1
2446.10.55.05.150	5	-	150 - 360	1
2446.10.55.10.150	10	60	150 - 360	1
2446.10.55.11.150	11	40	150 - 360	1
2446.10.55.12.150	12	-	150 - 360	1

\*selon indications du client!

## Exemple de commande :

Tourillon à pression avec embout, selon VW = 2446.10.55.  
 Exécution Forme 4 = 04.  
 Longueur l 150 mm = 150  
 N° de commande = 2446.10.55. 04. 150