


# POUSOIR À RESSORT, AVEC BILLE, AVEC FENTE, FORCE DU RESSORT NORMALE



2471.05.



**Matière :**

Douille : Delrin bleu (POM)

Bille : Delrin blanc (POM)

Ressort : Inox

**Remarque :**

Pour le blocage ainsi que comme doigts presseurs et éjecteurs.


Plage de température d'utilisation : -30°C jusqu'à 50°C

**2471.05. Pousoir à ressort, avec bille, avec fente, force du ressort normale**

N° de commande	d <sub>1</sub>	l	s	d <sub>2</sub>	Force du ressort [N]	
					initial	fin
2471.05.006	M6	14	0,9	3,5	12	17
2471.05.008	M8	16	1,5	5	20	35
2471.05.010	M10	19	1,9	6	25	45



2471.35.



**Matière :**

Douille : Delrin bleu (POM)

Bille : Inox trempé (POM)

Ressort : Inox

**Remarque :**

Pour le blocage ainsi que comme doigts presseurs et éjecteurs.

Plage de température d'utilisation : -30°C jusqu'à 50°C

**2471.35. Pousoir à ressort, avec bille, avec fente, force du ressort normale**

N° de commande	d <sub>1</sub>	l	s	d <sub>2</sub>	Force du ressort [N]	
					initial	fin
2471.35.006	M6	14	0,9	3,5	12	17
2471.35.008	M8	16	1,5	5	20	35
2471.35.010	M10	19	1,9	6	25	45