

# NADZVEDÁVACÍ JEDNOTKY (BEZ TLUMENÍ/S TLUMENÍM) DLE NORMY MERCEDES-BENZ

2478.20.20.

2082.70.  
Vodící pouzdro s nákrůžkem  
dle DIN 9834/ISO 9448  
bronz s tuhým mazivem  
(dále kapitola D)

2072.45.10  
Držáček (2x)  
vč. šroubu s válcovou  
hlavou M6x16  
dle DIN EN ISO 4762  
(dále kapitola D)

2482.74.  
Plynová pružina


2478.20.20.1.  
Vodící sloupek

objednat zvlášť:  
2192.12.08.020 (3x)  
Šroub s válcovou hlavou  
M8x20  
dle DIN EN ISO 4762  
(dále kapitola C)

2478.20.20.2.  
Pouzdro

výpustný otvor pro vodu \*

2192.12.  
Šroub s válcovou hlavou (1x)  
dle DIN EN ISO 4762  
(dále kapitola C)



## Upozornění:

Výška rámu = 105 mm

V závislosti na výšce rámu a způsobu montáže pouzdra 2478.20.20.2. (l3 – zahloubení v rámu nebo vybrání v litém) se mění hloubka zahloubení pro stanovení dráhy nadzvednutí.

## Velikost 2\* – tlumené provedení

maximální dráha nadzvednutí 66 mm  
dráha nadzvednutí 66 mm; distanční výška 0 mm  
dráha nadzvednutí 30 mm; distanční výška 36 mm

## Velikost 3\* – tlumené provedení

maximální dráha nadzvednutí 88 mm  
dráha nadzvednutí 80 mm; distanční výška 47 mm  
dráha nadzvednutí 70 mm; distanční výška 57 mm

K dodržení vzdálenosti 1,4 mm ve zvednutém stavu (od tlumícího prvku k vodícímu pouzdru) je nutno mezi tlumící prvek a nákrůžek vodícího sloupku vložit distanční pouzdro.

\* Distanční výška se určuje po dohodě se zákazníkem (délka při dodání 61 mm)

## 2478.20.20. Nadzvedávací jednotky (bez tlumení/s tlumením) dle normy Mercedes-Benz

Vel.	prac. zdvih	prac. zdvih, tlumený	d <sub>1</sub>	d <sub>5</sub>	d <sub>6</sub>	d <sub>7</sub> *	d <sub>8</sub>	d <sub>9</sub>	d <sub>11</sub>	l <sub>3</sub> *
1	5 - 35	-	32	40	66	40	60	85	67	-
2	40 - 70	30 - 66	32	40	66	40	60	85	67	-
3	75 - 115	70 - 80	32	40	66	40	60	85	67	-

\*ze strany zákazníka

Zvedací jednotku je nutno objednat ve 3 velikostech pomocí příslušných objednávacích čísel jednotlivých dílů:

Vel.	1	2	3
Vodící sloupek	2478.20.20.1.01	2478.20.20.1.02	2478.20.20.1.03
Pouzdro	-	2478.20.20.2.02	2478.20.20.2.03
Vodící pouzdro	2082.70.032	2082.70.032	2082.70.032
Plynová pružina	2482.74.00090.038.2	2482.74.00090.080.2	2482.74.00090.125.2
Držáček (2x) vč. šroubu s válcovou hlavou ,M6x16			
DIN EN ISO 4762	2072.45.10	2072.45.10	2072.45.10
Šrouby s válcovou hlavou (1x) DIN EN ISO 4762	2192.12.06.030	2192.12.06.020	2192.12.06.030
dodatečně pro tlumené provedení:			
Tlumící element	-	2478.20.20.3	2478.20.20.3
Distanční pouzdro	-	2478.20.20.4	2478.20.20.4