


GAZLI YAYLAR AKSESUARLARI

24° KONİK BAĞLANTI HORTUMLARI

(DIN 2353 / DIN EN ISO 8434-1)

2480.00.25.01.


Hortum- O-ring ve somun grubuyla beraber konik contalar (Düz/Düz)



l₁ ölçüsü sipariş eden tarafından belirlenir, örn. 765 mm için sipariş no. 2480.00.25.01.0765

2480.00.25.02.


Hortum- O ring ve somun grubuyla beraber konik contalar (90 derece köşe/düz)



l₁ ölçüsü sipariş eden tarafından belirlenir, örn. 765 mm için sipariş no. 2480.00.25.02.0765

2480.00.25.03.


Hortum- O-ring ve somun grubuyla beraber konik contalar (90 derece köşe/ çift taraflı)



l₁ ölçüsü sipariş eden tarafından belirlenir, örn. 765 mm için sipariş no. 2480.00.25.03.0765

2480.00.25.04.

Hortum- O-ring ve somun grubuyla beraber konik contalar (45 derece köşe/düz)



l₁ ölçüsü sipariş eden tarafından belirlenir, örn. 765 mm için sipariş no. 2480.00.25.04.0765


GAZLI YAYLAR AKSESUARLARI

24° KONIK BAĞLANTI HORTUMLARI

(DIN 2353 / DIN EN ISO 8434-1)

2480.00.25.05.


Hortum- O-ring ve somun grubuyla beraber konik contalar (45 derece köşe/cift taraflı)



l₁ ölçüsü sipariş eden tarafından belirlenir, örn. 765 mm için sipariş no. 2480.00.25.05.0765

2480.00.25.06.

Hortum- O-ring ve somun grubuyla beraber konik contalar (45 derece köşe/90 derece köşe)



l₁ ölçüsü sipariş eden tarafından belirlenir, örn. 765 mm için sipariş no. 2480.00.25.06.0765

Sipariş bilgisi:

en kısa üretim uzunluğu: 140 mm
Asgari bükme yarıçapı: R40


*24° konik bağlantı hortumları şu uzunluklarda teslim edilebilir:

- 5 mm'lik kademeler ≤ 1000 mm
- 10 mm'lik kademeler > 1000 mm
- 100 mm'lik kademeler > 4000 mm
- 500 mm'lik kademeler > 6000 mm

2480.00.25.12.01



Hortum kelepçesi
ayar hortumu için DN5 (Ø11 mm)



Malzeme:

Poliamid


Not:

Çıvatalar olmadan temin edilir

2192.50.04.012



Kendinden kılavuzlu vida DIN
7516
M4x12




Not:

kendinden kılavuzlu,
vida dişi dibi deliği Ø = 3,6 mm

2480.00.23.13.

Sürtünmesiz spiral
sonradan hortuma takmak için



Sipariş No	l [m]
2480.00.23.13.0001	1
2480.00.23.13.0002	2
2480.00.23.13.0005	5
2480.00.23.13.0010	10

İç ø 7 mm
hortum dış ø için maks. 5-11 mm
-30°C en fazla

Sıcaklık aralığı +100°C

Tanım:

Sürtünmesiz spiral, sürtünmeye karşı korur, hava, su, yağ, hidrolik sıvıları, benzin ve diğer maddelere dirençlidir.

Malzeme:

Poliamid