


ZIMBA İÇİN BURÇ, ISO 8978

2621.



Malzeme:

HSS

Sertlik:

Gövde 64 ± 2 HRC

Kafa 52 ± 5 HRC

ASP 23 - ASP 2023

istek üzerine

Malzeme açıklaması için bkz. E bölümünün eki.

Yürütme:

Çap d_1 , d_2 ve giriş radyüsü Taşlanmış.

2621. Zımba için Burç, ISO 8978

Ölçü adımları

| d_1 | d_1 | d_2 | l_1 | r |
|------------|-------|-------|-------|-----|
| 1 - 2,4 | 0,1 | 5 | 8 | 1 |
| 1,6 - 3 | 0,1 | 6 | 12,5 | 1 |
| 2 - 3,5 | 0,1 | 8 | 12,5 | 1,5 |
| 3 - 5 | 0,1 | 10 | 16 | 2 |
| 4 - 7,2 | 0,1 | 13 | 16 | 2 |
| 6 - 8,8 | 0,1 | 16 | 20 | 2 |
| 7,5 - 11,3 | 0,1 | 20 | 20 | 2,5 |
| 11 - 16,6 | 0,1 | 25 | 25 | 2,5 |
| 15 - 20 | 0,5 | 32 | 25 | 4 |
| 18 - 27 | 0,5 | 40 | 32 | 4 |
| 26 - 36 | 0,5 | 50 | 40 | 4 |

Siparis Kodu (örnek):

Zımba için Burç, ISO 8978 = 2621.1.

Kılavuz çapı d_1 6 mm = 0600.

Dış çap d_2 16 mm = 1600

Siparis No = 2621.1. 0600. 1600