


# POINÇON DE DÉCOUPE SIMILAIRE DIN 9844, FORME B



271.



$$d_4 = d_1^{+0,5}$$

## 271. Poinçon de découpe similaire DIN 9844, Forme B

Gradation		$d_2$	$d_3$	$l_2$	$r$	$l_1$	71	90	112
$d_1$	$d_1$								
0,5	0,05	2	3,6	7	0,2		●	●	●
1,95	0,05	2,5	4	7	0,2		●	●	●
2,5	0,1	3,2	5	7	0,3		●	●	●
3,2	0,1	4	7	7	0,3		●	●	●
4	0,1	5	8,5	7	0,5		●	●	●
5	0,1	6,3	10	7	0,5		●	●	●
6,3	0,1	8	12	16	0,7		●	●	●
8	0,1	10	14,5	16	0,7		●	●	●
10	0,1	12,5	18	16	1		●	●	●
12,5	0,1	16	22	16	1		●	●	●

**Matière :**  
Carbure de tungstène  
N° de commande 271.9.

**Exécution :**  
Corps finement rectifié.  
Tête : Acier, brasée ou Carbure de tungstène.

Autres dimensions et longueurs sur demande.

### Exemple de commande :

Poinçon de découpe similaire DIN 9844, Forme B	=271.9.
Diamètre de coupe $d_1$	7,3 mm = 0730.
Longueur $l_1$	71 mm = 071
N° de commande	=271.9. 0730. 071