


ZIMBA ~DIN 9861, ŞEKİL D



272.



272. Zimba ~DIN 9861, Şekil D

Ölçü adımları								
d ₁	d ₁	d ₂	k	l ₁	71	80	100	
1,5	0,1	2,2	0,5		●	●	●	
2	0,1	3	0,5		●	●	●	
3 - 3.4	0,1	4,5	0,5		●	●	●	
4 - 4.4	0,1	5,5	0,5		●	●	●	
5 - 5.4	0,1	6,5	0,5		●	●	●	
6 - 6.4	0,1	8	0,5		●	●	●	
1.6 - 1.7	0,1	2,5	0,5		●	●	●	
1.8 - 1.9	0,1	2,8	0,5		●	●	●	
2.1 - 2.2	0,1	3,2	0,5		●	●	●	
2.3 - 2.5	0,1	3,5	0,5		●	●	●	
2.6 - 2.9	0,1	4	0,5		●	●	●	
3.5 - 3.9	0,1	5	0,5		●	●	●	
4.5 - 4.9	0,1	6	0,5		●	●	●	
5.5 - 5.9	0,1	7	0,5		●	●	●	
6.5 - 7	0,5	9	1		●	●	●	
7.5 - 8	0,5	10	1		●	●	●	
8.5 - 9	0,5	11	1		●	●	●	
9.5 - 10	0,5	12	1		●	●	●	
10.5 - 11	0,5	13	1		●	●	●	
11.5 - 12	0,5	14	1		●	●	●	
12.5 - 13	0,5	15	1		●	●	●	
13.5 - 14	0,5	16	1,5		●	●	●	
14.5 - 15	0,5	17	1,5		●	●	●	
15.5 - 16	0,5	18	1,5		●	●	●	

Malzeme:

Tungsten-Kobalt Karbür

Sipariş No 272.9.

Yürütme:

Gövdeler Hassas Taşlanmış.

Kafa: Çelik, gövdeye kadar kaplanmış ya da Tungsten-Kobalt Karbür.

Öteki ölçüler Sipariş Üzerine üretilir.

Siparis Kodu (örnek):

Zimba ~DIN 9861, Şekil D = 272.9.

Şaft çapı d₁ 5 mm = 0500.

Uzunluk l₁ 71 mm = 071

Siparis No = 272.9. 0500.071