


DELME BURCU ŞAPKALI, DIN 172 ŞEKİL A



276.



Malzeme:

Yüzeysel sertleştirilmiş çelik

Sertliği 740 ± 40 HV 10

Yürütme:

d₁ ve d₂ Çapları Hassas Taşlanmış.

Öteki ölçüler Sipariş Üzerine üretilir.

276. Delme Burcu Şapkali, DIN 172 Şekil A

d ₁	d ₂	d ₃	Adım	l ₁	6	8	9	10	12	16	20	25	28	30	36	45	56	67
0,9 - 1	3	6	0.1	l ₂	4		7											
1,1 - 1,8	4	7	0.1		4		7											
1,9 - 2,6	5	8	0.1		4		7											
2,7 - 3,3	6	9	0.1			5.5			9.5	13.5								
3,4 - 4	7	10	0.1			5.5			9.5	13.5								
4,1 - 5	8	11	0.1			5.5			9.5	13.5								
5,1 - 6	10	13	0.1				7		13	17								
6,1 - 8	12	15	0.1				7		13	17								
8,1 - 10	15	18	0.1					9		17	22							
10,1 - 12	18	22	0.1					8		16	21							
12,1 - 15	22	26	0.1						12			24			32			
15,5 - 18	26	30	0.5						12			24			32			
18,5 - 22	30	34	0.5							15					31	40		
22,5 - 26	35	39	0.5							15					31	40		
26,5 - 30	42	46	0.5								20					40	51	
30,5 - 35	48	52	0.5								20					40	51	
35,5 - 42	55	59	0.5											25			51	62

Siparis Kodu (örnek):

Delme Burcu Şapkali, DIN 172 Şekil A = 276.1.

Kılavuz çapı d₁ 12.1 mm = 1210.

Uzunluk l₁ 16 mm = 016

Siparis No = 276.1. 1210.016