

# ACCIAIO PIATTO DI PRECISIONE E ACCIAIO QUADRO, DIN 59350

2922.2842.



**Materiale:**


1.2842 / 90 MnCrV 8  
Acciaio per lavorazione a freddo

**Esecuzione:**

Spessore rettificato a precisione, larghezza rettificata o fresata, lunghezza lavorata

**Nota:**

- = disponibile in lunghezze da 500 mm e 1000 mm
- = disponibile solo in lunghezze da 500 mm



**2922.2842. Acciaio piatto di precisione e acciaio quadro, DIN 59350**

s	1	2	3	4	5	6	8	10	12	15	16	20	25	30	40	50	60
b																	
4				○													
5					○												
6						●											
8							●										
10	○	●	●	●	●	●	●	●									
12	○	●	●	●	●	●	●	●	●								
15	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
16											●						
20	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●					
25	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●				
30	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●			
35	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●			
40	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●		
50	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	
60	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
70	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
80	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
100	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
120	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
125	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
150	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
160	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
180	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
200	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
250	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
300	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●

**Esempio di ordinazione:**

Acciaio piatto di precisione e acciaio quadro, DIN 59350	=	2922.2842.
Larghezza B	50 mm =	050.
Spessore S	1 mm =	001.
Lunghezza L	500 mm =	0500
N. d'ordine	=	2922.2842. 050.001.0500