

ACCIAIO PIATTO DI PRECISIONE E ACCIAIO QUADRO CON SOVRAMETALLO, DIN 59350

Materiale:

1.2343 / X 37 CrMoV 5-1

Acciaio per lavorazione a caldo

Esecuzione:

Spessore rettificato a precisione, larghezza rettificata o fresata, lunghezza lavorata

Nota:

● = disponibile in lunghezze da 500 mm e 1000 mm


○ = disponibile solo in lunghezze da 500 mm

■ = disponibile solo in lunghezze da 1000 mm

2923.2343.



forniamo prodotti original
BÖHLER



2923.2343. Acciaio piatto di precisione e acciaio quadro con sovrametallo, DIN 59350

s	4,2	5,2	6,2	8,2	10,4	12,4	15,4	16,4	20,4	25,4	30,4	32,4	40,4	50,4	60,4	80,4	100,4
10,3	○	○	○	○													
10,4					○												
12,4						○											
15,3	○	○	○	○	○	○											
15,4							○										
20,3	○	○	○	●	●	●	●	■									
20,4									●								
25,3	○	○	○	●	●	●	●	■	●								
25,4										●							
30,3	○	○	○	●	●	●	●		●	●							
30,4											●						
32,3								■									
40,3	○	○	○	●	●	●	●	■	●	●	●	■					
40,4													●				
50,3	○	○	○	●	●	●	●	■	●	●	●	■	●				
50,4														●			
60,3	○	○	○	●	●	●	●		●	●	●		●	●			
60,4															●		
63,3								■					■				
80,3	○	○	○	●	●	●	●	■	●	●	●	■	●	●	■		
80,4																■	
100,3	○	○	○	●	●	●	●	■	●	●	●	■	●	●	■	■	
100,4																	■
125,3				■	■	■	■	■	●	●	●	■	●	●	■	■	■
150,3				■	■	■	■	■	●	●	●	■	●	●	■	■	■
200,3				■	■	■	■	■	●	●	●	■	●	●	■	■	■

Esempio di ordinazione:

Acciaio piatto di precisione e acciaio quadro con sovrametallo, DIN 59350	=	2923.2343.
Larghezza B	20.3 mm =	020.
Spessore S	4.2 mm =	004.
Lunghezza L	500 mm =	0500
N. d'ordine	=	2923.2343. 020. 004. 0500