

# ACIER PLAT DE PRÉCISION ET ACIER POLYÉDRIQUE DE PRÉCISION AVEC SURÉPAISSEUR D'USINAGE, DIN 59350

## Matière :

1.2379 / X 155 CrVMo 12-1  
Acier pour travail à froid

2923.2379.




Nous proposons une  
qualité originale  
**BÖHLER**

## Exécution :

Épaisseur poncée avec précision, largeur poncée ou fraisée, longueur usinée

## Remarque :

- = disponible en longueurs 500 mm et 1000 mm
- = disponible uniquement en longueur 500 mm
- = disponible uniquement en longueur 1000 mm



## 2923.2379. Acier plat de précision et acier polyédrique de précision avec surépaisseur d'usinage, DIN 59350

s	2,2	3,2	4,2	5,2	6,2	8,2	10,4	12,4	15,4	16,4	20,4	25,4	30,4	32,4	40,4	50,4	60,4	63,4	70,4	80,4	100,4	120,4	150,4	
b																								
6,2						○																		
8,2						●																		
10,3	●	●	●	●	●	●																		
10,4							●																	
12,4								●																
15,3	●	●	●	●	●	●	●	■																
15,4									●															
16,4										■														
20,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■														
20,4											●													
25,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	●													
25,4												●												
30,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	●	●												
30,4													●											
32,3																								
32,4																								
40,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	●	●	●											
40,4																								
50,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	●	●	●	●										
50,4																								
60,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●										
60,4																								
63,3																								
63,4																								
70,3	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
70,4																								
80,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	●	●	●	■	●	●	■	■	■	■	■	■	■	■
80,4																								
90,3																								
100,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	●	●	●	■	●	●	■	■	■	■	■	■	■	■
100,4																								
120,4																								
125,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	●	●	●	■	●	●	■	■	■	■	■	■	■	■
150,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	●	●	●	■	●	●	■	■	■	■	■	■	■	■
150,4																								
160,3																								
200,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	●	●	●	■	●	●	■	■	■	■	■	■	■	■
250,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	●	●	●	■	●	●	■	■	■	■	■	■	■	■
300,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	●	●	●	■	●	●	■	■	■	■	■	■	■	■
350,3																								
400,3																								

## Exemple de commande :

Acier plat de précision et acier polyédrique de précision  
avec surépaisseur d'usinage, DIN 59350

= 2923.2379.

Largeur B 15,3 mm = 015.

Épaisseur S 2,2 mm = 002.

Longueur L 500 mm = 0500

N° de commande = 2923.2379. 015.002. 0500