





KAYICI PLAKALI KAPATMA ÇİTASI / ÇELİK, BRONZ



2961.30.55.



Malzeme:

Kapatma çitası: Çelik

Kayıcı plaka: Sinterli kayma katmanlı çelik

Yürütme:

Kayıcı plakalı kapatma çitası şunlardan oluşur:

- Kapatma çitası

- *Kayıcı plaka 2960.32.

- DIN EN SO 4762 uyarınca M8x16 (2x, 4x) silindirik başlı cıvata

Not:



Cıvatalar olmadan teslim edilir.

Kapatma çitası ayrı olarak sipariş edilebilir.

*Kayıcı plaka 2960.32, aşınma durumunda ayrı olarak sipariş edilebilir.

Sabitleme:

Soket başlı vida kullanınız DIN EN ISO 4762 M20.



KAYICI PLAKALI KAPATMA ÇİTASI / ÇELİK, BRONZ

2961.30.55. Kayıcı plakalı kapatma çitası / Çelik, bronz

Sipariş No.	Şekil	b	b ₁	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	Vida Deliği adedi
2961.30.55.085.28.160	A	85	60	160	45	115	-	-	-	2
2961.30.55.085.28.200	A	85	60	200	45	155	-	-	-	2
2961.30.55.085.28.250	B	85	60	250	45	125	225	-	-	3
2961.30.55.085.28.300	B	85	60	300	45	150	255	-	-	3
2961.30.55.085.28.350	B	85	60	350	45	175	305	-	-	3
2961.30.55.085.28.400	C	85	60	400	45	125	200	275	355	5
2961.30.55.085.28.450	C	85	60	450	50	130	225	320	400	5
2961.30.55.085.28.500	C	85	60	500	50	130	250	370	450	5
2961.30.55.125.28.160	A	125	75	160	45	115	-	-	-	2
2961.30.55.125.28.200	A	125	75	200	45	155	-	-	-	2
2961.30.55.125.28.250	B	125	75	250	45	125	225	-	-	3
2961.30.55.125.28.300	B	125	75	300	45	150	255	-	-	3
2961.30.55.125.28.350	B	125	75	350	45	175	305	-	-	3
2961.30.55.125.28.400	C	125	75	400	45	125	200	275	355	5
2961.30.55.125.28.450	C	125	75	450	50	130	225	320	400	5
2961.30.55.125.28.500	C	125	75	500	50	130	250	350	450	5