

# BLACHA PRECYZYJNA CZWOROKĄTNA Z NADDATKIEM OBRÓBKOWYM, DIN 59350

## Material:

1.2379 / X 155 CrVMo 12-1  
Stal na narzędzia do pracy na zimno

2923.2379.




## Wykonanie:

Precyzyjne szlifowanie na grubość, szlifowanie lub frezowanie na szerokość, obróbka na długość

## Uwaga:

- = dostępne w długościach 500 mm i 1000 mm
- = dostępne tylko w długości 500 mm
- = dostępne tylko w długości 1000 mm



## 2923.2379. Blacha precyzyjna czworokątna z nadładkiem obróbkowym, DIN 59350

s	2,2	3,2	4,2	5,2	6,2	8,2	10,4	12,4	15,4	16,4	20,4	25,4	30,4	32,4	40,4	50,4	60,4	63,4	70,4	80,4	100,4	120,4	150,4	
b																								
6,2						○																		
8,2						●																		
10,3	●	●	●	●	●	●																		
10,4							●																	
12,4								●																
15,3	●	●	●	●	●	●	●	■																
15,4									●															
16,4										■														
20,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■														
20,4											●													
25,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	●													
25,4												●												
30,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	●	●												
30,4													●											
32,3							■	■	■		■	■	■											
32,4																	■							
40,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	●	●	●											
40,4																								
50,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	●	●	●	■										
50,4																								
60,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●											
60,4																								
63,3							■	■	■		■	■	■											
63,4																								
70,3	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
70,4																								
80,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	●	●	●	■										
80,4																								
90,3							■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
100,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	●	●	●	■	●	●	■	●	●	■	■	■	■	■
100,4																								
120,4																								
125,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	●	●	●	■	●	●	■	●	●	■	■	■	■	■
150,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	●	●	●	■	●	●	■	●	●	■	■	■	■	■
150,4																								
160,3							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
200,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	●	●	●	■	●	●	■	●	●	■	■	■	■	■
250,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	●	●	●	■	●	●	■	●	●	■	■	■	■	■
300,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	●	●	●	■	●	●	■	●	●	■	■	■	■	■
350,3										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
400,3										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

## Przykład zamówienia:

Blacha precyzyjna czworokątna z nadładkiem obróbkowym, DIN 59350	=	2923.2379.
Szerokość B	15,3 mm =	015.
Grubość S	2,2 mm =	002.
Długość L	500 mm =	0500
Numer katalogowy	=	2923.2379. 015.002. 0500

Zastrzega się możliwość zmian