



ASSIEME DI MONTAGGIO ELASTICO CON DISTANZIATORE CON VITE A TESTA PIANA SVASATA CON ESAGONO INTERNO

244.18.

Esempio di montaggio



Descrizione:

Gli assieme di montaggio elastici con distanziatore vengono introdotti quale alternativa all'uso delle viti calibrate.

Vantaggi:

Rendono possibile un più esatto aggiustaggio in lunghezza grazie all'intervento di rettifica in un'unica passata. Inoltre, l'assieme di montaggio può fungere anche da unità molleggiante e distanziatrice, vedi esempi di montaggio.

Materiale:

Tubo distanziatore: Acciaio, temprato

Vite a testa piana svasata DIN EN ISO 10642 (10.9)

Esecuzione:

Superficie cilindrica esterna rettificata,

Tolleranza: h_7

Nota:

Gli assieme di montaggio elastici con distanziatore vengono forniti montati con un anello «O-Ring». **Prima del montaggio in sede quest'ultimo deve venire tolto.**

244.18. Assieme di montaggio elastico con distanziatore con vite a testa piana svasata con esagono interno

d_1	10	12,5	15	17,5	23
d_2	M6	M8	M10	M12	M16
Coppia di serraggio delle viti [Nm]	12	28	56	98	240
d_3	15	19	23	27	34
h_1	6	8	10	12	16
l_1	l_2				
20	35				
25	40	45			
30	45	50	55	60	
35	50	55	60	70	
40	55	60	65	70	
45	60	70	70	80	
50	65	70	80	80	90
55		80	80	90	90
60		80	90	90	100
70		90	100	100	110
80		100	110	110	120
90			120	120	140
100					140
110					150
120					150

Esempio di ordinazione: