


PUNZÓN DE CORTE, CON MECHA, REDONDO, CON EXPULSOR, ISO 8020



2711.



2711. Punzón de corte, con mecha, redondo, con expulsor, ISO 8020

d ₁ / Número de pedido	d ₂	P	l ₁ / Número de pedido	r	T	l / (Letra de pedido)	71 (D)	80 (E)	90 (F)	100 (G)	120 (J)
5 / (3)	8	2 - 4,9	13 (3) 19 (4)	0,3	5		●	●	●	●	●
6 / (4)	9	2,5 - 5,9	13 (3) 19 (4)	0,3	5		●	●	●	●	●
8 / (5)	11	4 - 7,9	19 (4) 25 (5)	0,3	5		●	●	●	●	●
10 / (6)	13	5 - 9,9	19 (4) 25 (5)	0,3	5		●	●	●	●	●
13 / (7)	16	6 - 12,9	19 (4) 25 (5)	0,4	5		●	●	●	●	●
16 / (8)	19	8 - 15,9	19 (4) 25 (5)	0,4	5		●	●	●	●	●
20 / (9)	23	10 - 19,9	19 (4) 25 (5)	0,4	5		●	●	●	●	●
25 / (10)	28	12 - 24,9	19 (4) 25 (5)	0,4	5		●	●	●	●	●
32 / (11)	35	16 - 31,9	25 (5) 30 (6)	0,4	5		●	●	●	●	●

Material:

HSS

Dureza:

Caña 64 ± 2 HRC

Cabeza 52 ± 5 HRC


Ejecución:

Cabeza recalada en caliente. Las superficies de contacto y de la caña en rectificado fino en «plongée».

Ejecución especial sobre demanda.

Ejemplo de código:

2711.7G4.0720



Forma: redondo

P = Ø 7,2 mm

Longitud de corte del punzón: l₁
19 mm

Longitud: l

100 mm

Diámetro: d₁

13 mm

Tipo:

ISO

Ejecución:

redondo

Punzón de corte:

con expulsor

= 0720

Número de pedido

= (4)

Letra de pedido

= (G)

Número de pedido

= (7)

Número de pedido

= (1)

Número de pedido

= (1)

= 27