


VRTACÍ POUZDRO S NÁKRUŽKEM, DIN 172 TVAR A



276.



Materiál:

ocel k cementování
Tvrdost 740 ± 40 HV 10

Provedení:

Průměr d_1 , d_2 a dosedací plocha na nákrůžku jsou broušeny.

Jiné délky a průměry na poptávku.

276. Vrtací pouzdro s nákrůžkem, DIN 172 tvar A

d_1	d_2	d_3	Odstupňování l_1	6	8	9	10	12	16	20	25	28	30	36	45	56	67
0,9 - 1	3	6	0,1	l_2	4	7											
1,1 - 1,8	4	7	0,1		4	7											
1,9 - 2,6	5	8	0,1		4	7											
2,7 - 3,3	6	9	0,1		5,5			9,5	13,5								
3,4 - 4	7	10	0,1		5,5			9,5	13,5								
4,1 - 5	8	11	0,1		5,5			9,5	13,5								
5,1 - 6	10	13	0,1			7		13	17								
6,1 - 8	12	15	0,1			7		13	17								
8,1 - 10	15	18	0,1				9		17	22							
10,1 - 12	18	22	0,1				8		16	21							
12,1 - 15	22	26	0,1					12			24			32			
15,5 - 18	26	30	0,5					12			24			32			
18,5 - 22	30	34	0,5						15					31	40		
22,5 - 26	35	39	0,5						15					31	40		
26,5 - 30	42	46	0,5							20					40	51	
30,5 - 35	48	52	0,5							20					40	51	
35,5 - 42	55	59	0,5										25			51	62

Příklad objednávky:

Vrtací pouzdro s nákrůžkem, DIN 172 tvar A	=	276.1.
Průměr vedení d_1	12,1 mm =	1210.
Délka l_1	16 mm =	016
Objednací číslo	=	276.1. 1210.016