

ACERO DE PRECISIÓN DE SECCIÓN RECTANGULAR Y CUADRADA CON CRECES PARA MECANIZACIÓN, DIN 59350

Material:

1.2379 / X 155 CrVMo 12-1
Acero para trabajar en frío

2923.2379.




Suministramos
calidad original
BÖHLER

Ejecución:

Espesor en rectificado de precisión, anchura rectificada o fresada, longitud mecanizada

Nota:

- = Disponible en longitudes de 500 y 1000 mm
- = Disponible solamente en longitud de 500 mm
- = Disponible solamente en longitud de 1000 mm



2923.2379. Acero de precisión de sección rectangular y cuadrada con creces para mecanización, DIN 59350

s	2,2	3,2	4,2	5,2	6,2	8,2	10,4	12,4	15,4	16,4	20,4	25,4	30,4	32,4	40,4	50,4	60,4	63,4	70,4	80,4	100,4	120,4	150,4	
b																								
6,2						○																		
8,2						●																		
10,3	●	●	●	●	●	●																		
10,4							●																	
12,4								●																
15,3	●	●	●	●	●	●	●	●	■															
15,4									●															
16,4										■														
20,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■														
20,4											●													
25,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	●													
25,4												●												
30,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	●	●												
30,4													●											
32,3							■	■	■		■	■	■											
32,4														■										
40,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	●	●	●	■										
40,4																								
50,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	●	●	●	■	●									
50,4																								
60,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	●	●	●	■	●	●								
60,4																								
63,3							■	■	■		■	■	■		■	■	■							
63,4																								
70,3	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
70,4																								
80,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	●	●	●	■	●	●	■							
80,4																								
90,3							■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■						
100,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	●	●	●	■	●	●	■	■	■	■	■	■	■	■
100,4																								
120,4																								
125,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	●	●	●	■	●	●	■	■	■	■	■	■	■	■
150,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	●	●	●	■	●	●	■	■	■	■	■	■	■	■
150,4																								
160,3							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
200,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	●	●	●	■	●	●	■	■	■	■	■	■	■	■
250,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	●	●	●	■	●	●	■	■	■	■	■	■	■	■
300,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	●	●	●	■	●	●	■	■	■	■	■	■	■	■
350,3										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
400,3										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Ejemplo de código:

Acero de precisión de sección rectangular y cuadrada con creces para mecanización, DIN 59350

= 2923.2379.

Anchura B 15,3 mm = 015.

Espesor S 2,2 mm = 002.

Longitud L 500 mm = 0500

Código = 2923.2379. 015.002. 0500