


SCHNELLWECHSEL-SCHNEIDSTEMPEL, SCHNEIDE GRÖßER SCHAFT, RECHTECK, MIT ABRÜCKSTIFT, LEICHT BELASTBAR



2734.



2734. Schnellwechsel-Schneidstempel, Schneide größer Schaft, Rechteck, mit Abdrückstift, leicht belastbar

d ₂ / (Bestellziffer)	d ₅	W _{min}	G _{max}	l ₁ / Bestellziffer	l (Bestellbuchstabe)	80 (E)	90 (F)	100 (G)
13 / (3)	8	5	32	19(2) 30(4)		●	●	●
16 / (4)	8	6,5	38	19(2) 30(4)		●	●	●
20 / (5)	8	8	40	19(2) 30(4)		●	●	●
25 / (6)	8	10	44	19(2) 30(4)		●	●	●
32 / (7)	8	11,5	50	19(2) 30(4)		●	●	●

Werkstoff:

HSS

Härte 62 ± 2 HRC

Ausführung:


Schaft und Schneidform feinstgeschliffen. Sonderanfertigung auf Anfrage.

Hinweis:

Bei einem Schneidspalt ≤ 0,04 mm nimmt FIBRO ein Abrunden der scharfen Ecken vor, falls Schneidstempel und Schneidbuchse zusammen bestellt werden. Damit wird die Montagezeit und das Risiko eines Kantenbruchs während des Betriebes reduziert.

Bestell-Beispiel:

2734.7F2.3820.1150.B



Winkel:

90°

Form: Rechteck, Breite W

W = 11,5 mm

Form: Rechteck, Länge P

P = 38,2 mm

Stempelschneidlänge: l₁

19 mm

Länge: l

90 mm

Durchmesser: d₂

32 mm

Typ:

Schneide größer, leicht

Ausführung:

Rechteck

Schneidstempel:

mit Abdrückstift

Bestellbuchstabe

= (B)

= 1150

= 3820

Bestellziffer

= (2)

Bestellbuchstabe

= (F)

Bestellziffer

= (7)

Bestellziffer

= (4)

Bestellziffer

= (3)

= 27