

BLACHA PRECYZYJNA CZWOROKĄTNA Z NADDATKIEM OBRÓBKOWYM, DIN 59350

Material:

1.2343 / X 37 CrMoV 5-1
Stal do pracy na gorąco

2923.2343.




dostarczamy
jakość marki
BÖHLER

Wykonanie:

Precyzyjne szlifowanie na grubość, szlifowanie lub frezowanie na szerokość, obróbka na długość

Uwaga:

- = dostępne w długościach 500 mm i 1000 mm
- = dostępne tylko w długości 500 mm
- = dostępne tylko w długości 1000 mm



2923.2343. Blacha precyzyjna czworokątna z nadładkiem obróbkowym, DIN 59350

s	4,2	5,2	6,2	8,2	10,4	12,4	15,4	16,4	20,4	25,4	30,4	32,4	40,4	50,4	60,4	80,4	100,4
b																	
10,3	○	○	○	○													
10,4					○												
12,4						○											
15,3	○	○	○	○	○	○											
15,4							○										
20,3	○	○	○	●	●	●	●	■									
20,4									●								
25,3	○	○	○	●	●	●	●	■	●								
25,4										●							
30,3	○	○	○	●	●	●	●		●	●							
30,4											●						
32,3								■									
40,3	○	○	○	●	●	●	●	■	●	●	●	■					
40,4													●				
50,3	○	○	○	●	●	●	●	■	●	●	●	■	●				
50,4														●			
60,3	○	○	○	●	●	●	●		●	●	●		●	●			
60,4															●		
63,3								■									
80,3	○	○	○	●	●	●	●	■	●	●	●	■	●	●	■		
80,4																■	
100,3	○	○	○	●	●	●	●	■	●	●	●	■	●	●	■	■	
100,4																	■
125,3				■	■	■	■	■	●	●	●	■	●	●	■	■	■
150,3				■	■	■	■	■	●	●	●	■	●	●	■	■	■
200,3				■	■	■	■	■	●	●	●	■	●	●	■	■	■

Przykład zamówienia:

Blacha precyzyjna czworokątna z nadładkiem
obróbkowym, DIN 59350

= 2923.2343.

Szerokość B 20.3 mm = 020.

Grubość S 4.2 mm = 004.

Długość L 500 mm = 0500

Numer katalogowy = 2923.2343. 020. 004. 0500